

床鳴防止・床浮き補修時の根太接着から金属・硝子・石材・セラミック・木材・硬質プラスチック等の接着にも最適。高硬度かつ衝撃性にも優れた二液タイプのエポキシ系接着剤です。硬化時間は5分タイプと20分タイプの2種類があります。


床鳴防止・床浮補修用接着剤

< 製品の特性 >


- ・高硬度かつ衝撃性に優れた接着剤
- ・ミキシングノズルを使用することで面倒な二液の攪拌作業は不要
- ・金属・ガラス・木材・プラスチックなどの接着も可能
- ・接着剤色はクリアタイプ




< 床鳴補修作業手順例 >




**床鳴箇所の確認**  
足のつま先で踏みながら、床鳴している箇所を確認します。



**注入用の穴あけ**  
接着剤を直接流し込みない場合は、ドリルなどで注入用の穴を開けて下さい。



**接着剤を注入**  
開けた穴にノズルを差込み注入します。



**穴を埋める**  
開けた穴は、ハードワックス-ジェイ等で補修します。

< 使用方法 >



**押し出しロッドを装着**  
ディスペンサー本体に押し出しロッドを挿入します。この時、ロックレバーを押し上げ、ロッドはギザギザ面を下向きにして奥まで押し込んでください。



**ロックカバーを開け、接着剤をセットする。**  
ロックカバーを開けて、接着剤をセットして下さい。



**ロックカバーを閉める**  
ロックカバーを閉めて下さい。この時ロックカバーと接着剤の本体がしっかり固定されていないと閉めることが出来ませんので、しっかりと固定しながらロックカバーを閉めて下さい。



**ノズルの装着**  
接着剤に付いているキャップをはずし、ミキシングノズルを装着します。



5分型エポキシ接着剤  
接着剤色：クリアー  
粘度：8500mPa・s (高粘度)



ディスペンサー D50



5分型エポキシ接着剤  
セット  
【セット内容】接着剤：1本・ミキシングノズル：10本・ディスペンサー-D50 1台



ミキシングノズル  
(10本入り)



20分型エポキシ接着剤  
接着剤色：クリアー  
粘度：5000mPa・s (低粘度)



アシストニードル  
(10本入り)



20分型エポキシ接着剤  
セット  
【セット内容】接着剤：1本・ミキシングノズル：10本・ディスペンサー-D50 1台



アシストニードル L  
(5本入り)

< 警告・注意 >



接着剤が注入しづらい場所や低温時に無理に接着剤を注出しようとして、ディスペンサーのハンドルを過度な力で握り締めると、接着剤容器の本体後部より接着剤があふれ出る場合がございますのでご注意ください。

ミキシングノズル内に残留した接着剤も硬化します。硬化した状態では接着剤を注出することは出来ません。無理に接着剤を注出しようとして、ディスペンサーのハンドルを過度な力で握り締めると、接着剤容器の本体後部より接着剤があふれ出しますのでご注意くださいと共に、ミキシングノズルの作業毎交換をお勧め致します。

アシストニードル(L)の装着時は、ノズル径が細い為接着剤が注出しづらくなります。無理に注出することは避け、必要に応じて接着剤を湯煎(60×5分間程度)してから作業を行って下さい。

低温時は接着剤の粘度が高くなり、接着剤が注出しづらくなります。無理に注出することは避け、必要に応じて接着剤を湯煎(60×5分間程度)してから作業を行って下さい。

< 先端寸法 >

